



260205



Tomada USB carreg. 3,0A, antracite

Características técnicas

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de conector/ficha USB	A

Dimensões

Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
Tem campo de etiquetagem	Não

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate

Potência

Potência de saída	15 W
Potência absorvida em standby	0,15 W

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
Tensão de saída	5 - 5 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,20 A
Corrente de saída	3000 mA

Textos

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Fusível	À prova de curto-círcuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim