



260205



**USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat**

**Technické vlastnosti**

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
Typ konektoru/zástrčky USB	A

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	34 mm

**Vybavení**

Počet výstupů	2
---------------	---

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
S miniaturní pojistkou	Ne

**Materiál**

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná

**Výkon**

Výstupní výkon	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,15 W

**Napětí**

Vstupní napětí	230 - 230 V
Výstupní napětí	5 - 5 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	0,20 A
Výstupní proud	3000 mA

**Texty**

Konektory jack	Se 2 zdičkami USB, typ A
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano