




260205



USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat

Technické vlastnosti

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Typ konektoru/zástrčky USB	A

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	34 mm

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Příslušenství

Popisové pole	Ne
S miniaturní pojistkou	Ne

Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná

Výkon

Výstupní výkon	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,15 W

Napětí

Vstupní napětí	230 - 230 V
Výstupní napětí	5 - 5 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0,20 A
Výstupní proud	3000 mA

Texty

Konektory jack	Se 2 zdíčkami USB, typ A
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano