



260205



Β.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ 3Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τύπος σύνδεσης USB	A

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	34 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

Παρελκόμενα

Με μικροασφάλεια	Όχι
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Ανθρακί
Κωδικός RAL	7021
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	15 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,15 W

Τάση

Τάση εισόδου	230 - 230 V
Τάση εξόδου	5 - 5 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	0,20 A
Ρεύμα εξόδου	3000 mA

Κείμενο

Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι