



928912506

**Regulador 1-10 con marco, Integro, gris, brillo**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión de servicio	230 - 230 V
---------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Conectividad**

Regulación DALI	No
-----------------	----

**Dimensiones**

Eje de diámetro	4 mm
Profundidad de montaje	22 mm
Altura	59,50 mm
Anchura	59,50 mm
Profundidad	58 mm

**Corriente eléctrica**

Corriente de control	50 - 50 mA
Corriente de conmutación	6 A

**Materiales**

Colour	Gris
--------	------

**Texto**

Iluminación	Por ejemplo para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas de bajo voltaje
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (fusible para baja intensidad) Con fusible de recambio

**Características técnicas**

Berker integro
----------------

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí