



928912506

**1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Dimbaar DALI	Nee
--------------	-----

**Afmetingen**

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	22 mm
Hoogte	59,50 mm
Breedte	59,50 mm
Diepte	58 mm

**Stroom / temperatuur**

Stuurstroom	50 - 50 mA
Schakelstroom	6 A

**Materiaal**

Kleur	Grijs
-------	-------

**Teksten**

Verlichting	Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering) Met reserve zekering

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja