



928912506

Potenciometar, okretni, 1-10V sa okvirom, Soft Lock, Integro Flow, siva sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Povezivost

Dimanje DALI Ne

Dimenzije

Promjer osovine 4 mm

Ugrađena dubina 22 mm

Visina 59,50 mm

Širina 59,50 mm

Dubina 58 mm

Električna struja

Upravljačka struja 50 - 50 mA

Struja uklapanja/isklapanja 6 A

Materijali

Boja Siva

Tekst

Rasvjeta Npr. za fluorescentne svjetiljke i LV halogene svjetiljke

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Osigurač Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
Sa rezervnim osiguračem

Pogodno za

integro

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da