



928912506

1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, šedá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Konektivita

Stmívání DALI Ne

Rozměry

Osa průměru 4 mm

Vestavěná hloubka 22 mm

Výška 59,50 mm

Šířka 59,50 mm

Hloubka 58 mm

Elektrický proud

Řídicí proud 50 - 50 mA

Spínací proud 6 A

Materiál

Barva Šedá

Texty

Osvětlení Např. pro zářivky a nízkonapěťové halogenové žárovky

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
S náhradní pojistkou

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano