



928912509



Regulador 1-10 con marco, Integro, blanco polar, brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión de servicio	230 - 230 V
---------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Conectividad

Regulación DALI	No
-----------------	----

Dimensiones

Eje de diámetro	4 mm
Profundidad de montaje	22 mm
Altura	59,50 mm
Anchura	59,50 mm
Profundidad	58 mm

Corriente eléctrica

Corriente de control	50 - 50 mA
----------------------	------------

Corriente de conmutación	6 A
--------------------------	-----

Materiales

Colour	Blanco polar
--------	--------------

Texto

Iluminación	Por ejemplo para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas de bajo voltaje
-------------	--

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (fusible para baja intensidad) Con fusible de recambio
---------	---

Características técnicas

Berker integro	
----------------	--

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----