



41498982

SCHUKO con portaet. S/B bl. brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materials

Colour	Blanco
Código RAL	1013
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Duroplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidad del montaje	32 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	Sí
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	SI
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Tapa	Placa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

Texto	
Tipo de conexión	Con terminales atornillados
Etiqueta	Con portaetiqueta

Características técnicas	
Berker S.x/B.x	

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí