




928912501



1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, bruin

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI	Nee
--------------	-----

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	22 mm
Hoogte	59,50 mm
Breedte	59,50 mm
Diepte	58 mm

Stroom / temperatuur

Stuurstroom	50 - 50 mA
Schakelstroom	6 A

Materiaal

Kleur	Bruin
-------	-------

Teksten

Verlichting	Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering) Met reserve zekering

Geschikt voor

Berker Integro	
----------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja