




928912501



1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, hnědá mat

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Konektivita

Stmívání DALI	Ne
---------------	----

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	22 mm
Výška	59,50 mm
Šířka	59,50 mm
Hloubka	58 mm

Elektrický proud

Řídicí proud	50 - 50 mA
Spínací proud	6 A

Materiál

Barva	Hnědá
-------	-------

Texty

Osvětlení	Např. pro zářivky a nízkonapěťové halogenové žárovky
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka) S náhradní pojistkou

Vhodné pro

Berker Integro	
----------------	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano