




HIC440G

**Commutateur motorisé auto 4P 400A**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 - 415 V |
|------------------------------|-------------|

**Courant électrique**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                  | 400 A |
| Courant court-circuit avec fusible gl-gG | 50 kA |

**Puissance**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 | 263000 W |
|-----------------------------------|----------|

**Architecture**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 4               |
| Type de boîtier | Produit complet |

**Compatibilité**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN             | Non |
| Utilisable pour les tableaux de distribution | Oui |

**Installation, montage**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montage sur | Platine de fixation |
|-------------|---------------------|