



HIC440G

### Commutateur motorisé auto 4P 400A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG	50 kA

##### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	263000 W
-----------------------------------	----------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

##### Compatibilité

convient pour leRail DIN	No
Convient au tableau de distribution	Oui

##### Installation, montage

Montage sur	Platine de fixation
-------------	---------------------