




HIC440G

Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
----------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA
---	-------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	263000 W
----------------------------------	----------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Apparaattype	Vaste inbouw
--------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
------------------------	-----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Montageplaat
---------------	--------------