




HIC440G

Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	380 - 415 V
----------------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	50 kA
---	-------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	263000 W
----------------------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
------------------------	-----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Montageplaat
---------------	--------------