



928912505



## Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., ant

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Łączność

Ściemniacz DALI Nie

#### Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 22 mm

Wysokość 59,50 mm

Szerokość 59,50 mm

Głębokość 58 mm

#### Prąd elektryczny

Prąd sterowania 50 - 50 mA

Prąd załączania 6 A

#### Materiały

Kolor Antracyt

#### Dodatkowe informacje

Oświetlenie Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)  
Z zapasowym bezpiecznikiem

#### Odpowiednie do

integro

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak