



928912505



**1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Aansluitmogelijkheden**

Dimbaar DALI Nee

**Afmetingen**

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 22 mm

Hoogte 59,50 mm

Breedte 59,50 mm

Diepte 58 mm

**Stroom / temperatuur**

Stuurstroom 50 - 50 mA

Schakelstroom 6 A

**Materiaal**

Kleur Antraciet

**Teksten**

Verlichting Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)  
Met reserve zekering

**Geschikt voor**

integro

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja