



928912505



Potenciometar, okretni, 1-10V sa okvirom, Soft Lock, Integro Flow, antracit mat

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Radni napon 230 - 230 V

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Povezivost

Dimanje DALI Ne

##### Dimenzije

Promjer osovine 4 mm

Ugrađena dubina 22 mm

Visina 59,50 mm

Širina 59,50 mm

Dubina 58 mm

##### Električna struja

Upravljačka struja 50 - 50 mA

Struja uklapanja/isklapanja 6 A

##### Materijali

Boja Antracit

##### Tekst

Rasvjeta Npr. za fluorescentne svjetiljke i LV halogene svjetiljke

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Osigurač Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)  
Sa rezervnim osiguračem

##### Pogodno za

integro

##### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da