



928912505

Potenciometar, okretni, 1-10V sa okvirom, Soft Lock, Integro Flow, antracit mat

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Povezivost

Dimanje DALI	Ne
--------------	----

Dimenzije

Promjer osovine	4 mm
Ugrađena dubina	22 mm
Visina	59,50 mm
Širina	59,50 mm
Dubina	58 mm

Tekst

Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač) Sa rezervnim osiguračem
Rasvjeta	Npr. za fluorescentne svjetiljke i LV halogene svjetiljke
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	6 A
Upravljačka struja	50 - 50 mA

Materijali

Boja	Antracit
------	----------

Pogodno za

Berker integro

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da