



928912505



## 1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, antracit mat

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Konektivita

Stmívání DALI Ne

#### Rozměry

Osa průměru 4 mm

Vestavěná hloubka 22 mm

Výška 59,50 mm

Šířka 59,50 mm

Hloubka 58 mm

#### Elektrický proud

Řídicí proud 50 - 50 mA

Spínací proud 6 A

#### Materiál

Barva Antracit

#### Texty

Osvětlení Např. pro zářivky a nízkonapěťové halogenové žárovky

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)  
S náhradní pojistkou

#### Vhodné pro

integro

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano