



HIC425E

Inversor motorizado com gestão energia 4 Pólos 400A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gI-gG	50 kA
---	-------

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	263000 W
--	----------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
-----------------------------------	------------------

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Sim
-------------------------	-----

Adequado para caixa de distribuição	Sim
-------------------------------------	-----