



HIC425E

Preklopna sklopka, automatska, 4x400A , energy managment

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni radni napon Ue 380 - 415 V

##### Električna struja

Nazivna struja 400 A

Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gI-gG osiguračima 50 kA

##### Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 263000 W

##### Arhitektura

Broj polova 4

Vrsta konstrukcije uređaja Fiksirano

##### Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu Da

Prikladno za distributivni ormar Da