



HIC425E

**Reservkraftsomkopplare med energimätning 4x 400A**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkdriftspänning Ue 380 - 415 V

**Elektrisk ström**

Märkström 400 A

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar 50 kA

**Ström**

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 263000 W

**Arkitektur**

Antal poler 4

Enhetens konstruktionstyp Fast

**Kompatibilitet**

Passar DIN-skena Ja

Lämplig för fördelningar Ja

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja