



296110

### Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Матеріал Метал  
Пластик

##### Розміри

Вісь діаметра 4 mm  
Вбудована глибина 24 mm  
Висота 71 mm  
Ширина 71 mm  
Глибина 43 mm

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

##### Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю 3 - 100 W

##### Тексти

Принцип світлорегулювання Увімкнення фази, вимкнення або світлодіодне ввімкнення фази відповідно до типу навантаження, самопрограмування

Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Напруга Тест напруги можливий без демонтажу

Режим встановлення З розпірними лапками

Тип з'єднання З гвинтовими клемми

Додатковий вхід З додатковим вхідним блоком для кнопки (без контакту) З одноповерхневим керуванням з входом для підключення блоків розширення для універсального поворотного димера

Експлуатація та управління Немає інтерфейсу Bluetooth

##### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так