



WNA104

cubyko Prise 2P+T avec porte-étiquette associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition

Mat
Satiné

Matériau

Polycarbonate (PC)
Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur

75 mm

Largeur

75 mm

Profondeur

22,80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Verrou tournant

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Connectivité

Type de raccordement

Fiche

Type de montage

Clipsé

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Oui

Couvercle, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK07

Classe de protection (IP)

IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Textes

Impression	Sans inscription
Protection	Sans protection

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui