



WNA104

cubyko Socket 2P+E with label holder composable grey IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC) Polypropyleen (PP)

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	12 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP55

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Zonder scheidingschot

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja