



VE312S



**Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 3 rader, 36 moduler**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

**Elektrisk ström**

Märkström	63 A
-----------	------

**Utrustning**

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

**Kapacitet**

Antal moduler	36
---------------	----

**Funktioner**

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

**Dimensioner**

Höjd	552 mm
Bredd	310 mm
Djup	151 mm

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
Antal lås	0

**Dimensioner**

Antal breddenheter	12
--------------------	----

**Skydd, dörr**

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

**Anslutning**

Antal ledningsinföringar	12
Typ av montering	Skruvmontering

**Material**

Material	Polystyren (PS)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

**Utrustning**

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

**Material**

Resistent mot ultraviolett ljus	Nej
---------------------------------	-----

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtåligghet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP65
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	750 °C

---

**Hållbarhet**

---

RoHS-överensstämmelse

Ja