



VE312M

Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD.

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	552 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deuris transparant	Ja
--------------------	----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja