



VF112PEB

### Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M, con puerta opaca blanca

#### Características técnicas

##### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

##### Instalación, montaje

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Adecuado para uso en exteriores | No                       |
| Montaje en                      | Empotrado<br>Pared hueca |

##### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de carriles                | 1  |
| Número de filas                   | 1  |
| Número de sección en anchura      | 1  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

##### Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 12 |
|-------------------|----|

##### Funciones

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

##### Dimensiones

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura                   | 293 mm   |
| Anchura                  | 352 mm   |
| Profundidad              | 97,50 mm |
| Altura de la instalación | 257 mm   |
| Anchura de instalación   | 318 mm   |

##### Cubierta, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos           | 0 |

##### Dimensiones

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profundidad de montaje      | 72 mm |
| Número de unidades de ancho | 12    |

##### Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

##### Materiales

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

##### Equipo

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
|-------------------------------------------------|----|

##### Materiales

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Resistente a los rayos ultravioleta | No |
|-------------------------------------|----|

##### Equipo

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tiene placa de montaje | No |
|------------------------|----|

##### Seguridad

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Clase de protección       | Clase de aislamiento II |
| Resistencia al impacto IK | IK07                    |
| Índice de protección IP   | IP40                    |

**Seguridad**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de cerradura             | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente | 650 °C                          |

**Sostenibilidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Sin halógenos     | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |