



VE318N

Ormar Vector, IP65, 54 modula, mesing kleme

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja In	63 A
-------------------	------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	54
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	602 mm
Širina	418 mm
Dubina	151 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Dimenzije

Broj jedinica širine	54
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Veza

Broj uvoda za vodiče	15
----------------------	----

Materijali

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	7035
Boja	Svijetlo siva

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

Sigurnost

Klasa zaštite sa vratima	IP65
--------------------------	------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----