



VE318G

**Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 54 Mod (3X18 Mod)**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	3
Numero di file	3
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	54
------------------	----

**Funzioni**

Con ingressi per tubi	Si
-----------------------	----

**Serie**

Altezza	602 mm
Larghezza	418 mm
Profondità	151 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0

**Serie**

Numero di unità in larghezza	18
------------------------------	----

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi	15
-----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Polistirolo (PS)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro

**Equipaggiamento**

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	No
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----