



VS412TE

**Caja de superficie golf serie VS, 4 filas, 48M, puerta transparente y regleta**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 400 - 400 V

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 63 A

**Equipo**

Número de perfiles DIN 4

Número de filas 4

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

**Capacidad**

Número de módulos 48

**Funciones**

Con entradas de conductos Sí

**Dimensiones**

Altura 647 mm

Anchura 282 mm

Profundidad 99 mm

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

**Dimensiones**

Número de unidades en ancho 12

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente Sí

**Materiales**

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra Sí

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta No

**Equipo**

Tiene placa de montaje No

**Seguridad**

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK07

Clase de protección de entrada (IP) IP40

Tipo de cerradura Cierre a presión  
Sin bloqueo

Ensayo del hilo incandescente 650 °C

---

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS

Si