



KXB150LH

Borne de passage-phase, 150mm², 1000V-309A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	309 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	98,60 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	28 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	50 - 185 mm ²

Matière

Couleur	Gris
Matériau	Polyamide (PA)

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----