



KXB150LH

**Zacisk szeregowy fazowy 35-150mm<sup>2</sup>**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 309 A |
|-----------------|-------|

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 98,60 mm |
| Szerokość | 96 mm    |
| Głębokość | 28 mm    |

**Instalacja, montaż**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 50 - 185 mm <sup>2</sup> |

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Kolor    | Szary         |
| Materiał | Poliamid (PA) |

**Łączność**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|