




KXB150NH

**Borne de passage-neutre, 150mm<sup>2</sup>, 1000V-309A, connection à vis**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 309 A |
|-------------------------|-------|

#### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 98,60 mm |
| Largeur    | 96 mm    |
| Profondeur | 28 mm    |

#### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

#### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |

#### Matières

|         |                |
|---------|----------------|
| Couleur | Bleu           |
| Matière | Polyamide (PA) |

#### Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|