



VS412PS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezsr. svorky

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Montáž na omítku

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

##### Vybavení

Počet lišt 4

Počet řad v rozvaděči 4

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

##### Kapacita

Počet modulů 48

##### Funkce

Se vstupy potrubí Ano

##### Rozměry

Výška 647 mm

Šířka 282 mm

Hloubka 99 mm

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Počet zámků 0

##### Rozměry

Počet jednotek šířky 12

##### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

##### Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

##### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

##### Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

##### Bezpečnost

Třída izolace Třída izolace II

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP40

Typ uzamčení Zámek na zacvaknutí  
Bez zámků

Test žhavicím drátem 650 °C

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano