




HCW630AR



**Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|   |         |
|---|---------|
| Courant assigné nominal                               | 630 A   |
| Courant assigné admissible I <sub>cwW</sub> IEC 60947 | 7,60 kA |

**Architecture**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nombre de pôles           | 3       |
| Type d'organe de commande | Manette |

**Tension**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 800 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Fonctions**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Déclencheur | Interrupteur |
|-------------|--------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |