




HCW630AR



Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	7,60 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui