



HCW630AR



Vermogensschakelaar h3+, P630 3P 630 A, boutaansluiting

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	7,60 kA

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja