



HCW630AR

### Interruuteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	7.60 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette



##### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui