



HCW630AR

Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal IN	630 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	7,60 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

Dimensions

Hauteur	260 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	150 mm

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui