



SVN341

Bouton poussoir 20 impulsion

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	2
Nombre de contacts à fermeture	0
Avec lampe de signalisation	No

Courant électrique

Courant de contact momentané	16 A
Courant assigné nominal	16 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	66 mm

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

