



SVN341

## Pulsdrukker 2 verbreek, 16 A, 230 VAC

### Technische karakteristieken

#### Uitrustings

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal wisselcontacten   | 0   |
| Aantal verbreekcontacten | 2   |
| Aantal NO contacten      | 0   |
| Met signaallamp          | Nee |

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Impulsstroom    | 16 A |
| Nominale stroom | 16 A |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 66 mm    |

#### Spanning

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$ | 250 V       |
| Nominale spanning $U_e$         | 230 - 230 V |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

