



HCD401H

Interrupteur à déclenchement libre h630 4P 400A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Nombre de pôles | 4 |
| Type d'organe de commande | Manette |

Raccordement

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 35 - 240 mm ² |
| Section de raccordement en câble souple | 35 - 240 mm ² |

Tension

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

Déclenchements

| | |
|--------------------------------|-------|
| Temps de réponse à l'ouverture | 10 ms |
|--------------------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Equipement

| | |
|--------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle | Oui |
|--------------------------------|-----|

Fonctions

| | |
|-------------|--------------|
| Déclencheur | Interrupteur |
|-------------|--------------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée par pôle à In | 20,80 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 62,40 W |
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 | 263000 W |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Couvercle, porte

| | |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP4X |
|---------------------------|------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |