



HCD401H

Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=400 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
-----------------	-------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Řídící/ovládací prvek	Přepínač
-----------------------	----------

Připojení

Průřez plného vodiče	35 - 240 mm ²
----------------------	--------------------------

Průřez flexibilního vodiče	35 - 240 mm ²
----------------------------	--------------------------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
---------------------------	-------

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
--	--------

Spouštění

Doba odezvy při otevření	10 ms
--------------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Vybavení

Motorový pohon volitelný	Ano
--------------------------	-----

Funkce

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------

Výkon

Ztrátový výkon na pól	20,80 W
-----------------------	---------

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	62,40 W
--	---------

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	263000 W
--	----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----