



FWB74N3

**Coffret FWB,univers** IP44,classell,240mod,entraxe 150mm,1100x1050x161mm

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

#### Equipement

Nombre de rails 22  
 Nombre de rangées 22  
 Nombre de travée de large 4  
 Borne à conducteur neutre Non

#### Capacité

Nombre de modules 240

#### Fonctions

Avec guide-câble Oui

#### Dimensions

Hauteur 1100 mm  
 Largeur 1050 mm  
 Profondeur 165 mm

#### Couvercle, porte

Nombre de portes 2  
 Nombre de serrure de la porte 1

#### Dimensions

Largeur en modules 48

#### Couvercle, porte

Type de poignée Loquet rabattable  
 Couvercle/porte transparent(e) Non

#### Connectivité

Type de montage En saillie

#### Matière

Matériau Acier  
 Code RAL 9010  
 Couleur Blanc pur

#### Equipement

Borne de mise à la terre Non  
 Plaque de montage incluse Non

#### Sécurité

Classe de protection Classe II  
 Classe de protection (IP) IP44  
 Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui