



FWB74N3

**Coffret FWB,univers IP44,classell,240mod,entraxe 150mm,1100x1050x161mm**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

**Equipement**

Nombre de rails 22

Nombre rangées 22

Nombre de travée de large 4

Borne à conducteur neutre Non

**Capacité**

Nombre de modules 240

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 1100 mm

Largeur 1050 mm

Profondeur 165 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes 2

Nombre de serrure de la porte 1

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur 48

**Cache, porte**

Type de poignée Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Connectivité**

Type de montage En saillie

**Matière**

Matière Acier

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Indice de protection IP IP44

Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui