



FWB74N3

**Coffret FWB,univers** IP44,classell,240mod,entraxe 150mm,1100x1050x161mm

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	22
Nombre rangées	22
Nombre de travée de large	4
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	240
-------------------	-----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	1100 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur	48
----------------------------	----

**Cache, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----