




47403515



Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, NŽ, siva/svijetlosiva mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 27,8 %

Dimenzije

Visina 76 mm

Širina 76 mm

Dubina 63 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Veza

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Kompletno kućište
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da